


Genkondenseringstragt og opsamlingstragte

Genkondenseringstragte designet så de let kan tilpasses rundt om rør og ventiler, og kan monteres uden brug af værktøj.

- 100 500 000** **Genkondenseringstragt Model S** er monteret med C-storz kobling i bunden af tragten, så det er muligt at lede væsken hen i et kar.
Tragten er fremstillet af PVC/PU dug som kan tåle temperaturer helt ned til - 60°C
Leveres i opbevaringstaske (700 x 600 x 150 mm).



100 500 000



100 500 000

- 100 500 001** **Opsamlingstragt Model P1**, komplet med:

- C-storz afløbsstuds
- afløbsslange, 5 meter, 50 mmø
- opbevaringstaske

Tragten er fremstillet af en mineral- og brændselsoliebestandig dug med et temperaturområde fra - 23°C til max. + 70°C. Kan også anvendes til nogle enkelte former for kemikalier f.eks., saltsyre 15%, ammoniakopløsning 15% og kaustisk soda 15%.



Taske for 100 500 000

- 100 500 002** **Opsamlingstragt model P2 med sammenklappeligt / justerbart stativ**, komplet med:

- C-storz afløbsstuds
- afløbsslange, 5 meter, 50 mmø
- opbevaringstaske for dug
- opbevaringstaske for stativ

Tragten med 4 bærehåndtag er fremstillet af en mineral- og brændselsoliebestandig dug med et temperaturområde fra - 23°C til max. + 70°C. Kan også anvendes til nogle enkelte former for kemikalier f.eks., saltsyre 15%, ammoniakopløsning 15% og kaustisk soda 15%.



100 500 001



100 500 001

Stativet kan justeres fra 90 cm højde til 120 cm højde.

Opsamlingskar til tragtene, se under afsnit "Olie- og kemikalieuheldsudstyr"
→ "Opsamlingskar, selvrejsende"



100 500 002